

**3M****Cuffie antirumore, dipendenti dal livello del suono Peltor™ ProTac™ III****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	097786
GTIN	4054596123229
Classe articolo	04A

**Descrizione****Esecuzione:**

Cuffie con tecnologia isolante dipendente dal livello del rumore. I rumori improvvisi o di alta intensità vengono subito attutiti. Il volume dell'ambiente può essere **regolato su cinque livelli**, al fine di evitare l'isolamento acustico e di consentire le conversazioni. Con presa da 3,5 mm per l'ingresso audio esterno, che permette quindi di collegare anche uno **smartphone**. In questo modo i segnali telefonici o le chiamate arrivano direttamente all'orecchio. In caso di necessità è possibile collegare persino un **apparecchio radio**. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB). Protezione per l'udito e cuffie combinate.

**Norma:**

EN 352-4

**Fornitura:**

Incluse 2 batterie AA n. art. 081556 Dim. LR6 per una durata di funzionamento fino a ca. 100 ore.

**Nota:**

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY220

Valore SNR (valore di isolamento): 32 dB(A)

Durata batterie: 100 h

Peso: 355 g

**Descrizione tecnica**

Valore SNR (valore di isolamento)	32 dB(A)
Durata batterie	100 h
Serie	Peltor™ ProTac™ III
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081556 LR6
Peso	355 g
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	EN 352-4
Tipo di prodotto	Cuffie antirumore

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081556 LR6
Kit igienico Modello HY220	097767 HY220
Indicatore di rumore NI100	097305
Custodia	096920