

3M**Cuffie antirumore Peltor™ LiteCom™****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	097798
GTIN	4046719783694
Classe articolo	04A

Descrizione**Esecuzione:**

Cuffie antirumore passive con apparecchio radio integrato negli auricolari. La tecnologia radio a due vie permette la comunicazione con altre cuffie antirumore LiteCom™ e differenti apparecchi radio. Il **microfono dinamico con sistema di compressione del rumore** consente di comunicare facilmente anche negli ambienti rumorosi. Alle massime prestazioni, il raggio di azione arriva fino a 3 km. Le cuffie funzionano con il sistema standard PMR 446, liberamente utilizzabile senza licenza, e dispongono quindi di 8 canali a una frequenza di 446 MHz. I tre tasti sono **facilmente utilizzabili** persino con i guanti. **Trasmissione guidata a voce** (VOX) senza premere i pulsanti e funzione di spegnimento automatico. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Protezione per l'udito, cuffie e microfono combinati.

Uso:

Per la comunicazione nelle aree di lavoro caratterizzate da inquinamento acustico.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6

Fornitura:

Incluse 2x batterie AA (alcaline al manganese) 081556 LR6.

Nota:

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY79.

Valore SNR (valore di isolamento): 32 dB(A)

Durata batterie: 20 h

Peso: 394 g

Descrizione tecnica

Valore SNR (valore di isolamento)	32 dB(A)
Durata batterie	20 h
Serie	Peltor™ LiteCom™
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081556 LR6
Peso	394 g
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	EN 352-1
Norma	EN 352-6
Tipo di prodotto	Cuffie antirumore

Accessori

Indicatore di rumore NI100	097305
Custodia	096920
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081556 LR6
Kit igienico Modello HY79	097767 HY79