

**HOLEX****Pinza universale con grande rapporto di leva, lucidata, con manici in bimateriale, Lunghezza complessiva: 180mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	700445 180
GTIN	4045197882325
Classe articolo	72B

**Descrizione****Esecuzione:**

Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 63 HRC), anche per filo armonico.

Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiale:**

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

**Descrizione tecnica**

Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	2 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Impugnatura	Manici in bimateriale
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	lucido

Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione