



Giravite dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili, ESD, Coppia massima: 500cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659918 500
GTIN	7610733269457
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con **mani bagnate o sporche di olio**. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).

Impostazione della coppia desiderata mediante apposita rotella sull'estremità dell'impugnatura. La posizione di arresto evita le manipolazioni indesiderate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco.

Indicati per ESD. Per l'alloggiamento di lame intercambiabili da 6 mm (n. art. 659920 – 659928).

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia massima	500 cNm
Campo di coppia	1 - 5 Nm
Lame intercambiabili adatte	6 mm

Divisione della scala, 1 tacca =	10 cNm
Campo di coppia	100 - 500 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Display	analogico
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Risoluzione	Nm
Peso	103 g
Tipo di collegamento	Lama intercambiabile
Feedback	"attivazione"
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Metodo di misura	Coppia
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L	124 mm
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Denominazione originale prodotto	MecaTorque ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Coppia, fissa	no
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Taratura Giraviti dinamometrici Coppia massima 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti
dinamometrici "TST" Coppia max. 10 Nm

654300 10