

**Blocchetto di pietra abrasiva universale, 80×50×20 mm, Modello: F****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557660 F
GTIN	4045197241771
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all'acqua e all'olio.

**Esecuzione economica** con corindone (A).

**Uso:**

**Universale** per **pulire, lucidare, livellare, opacizzare** e **smerigliare tutti i materiali**.

**Nota:**

Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne **aumentano l'efficacia**.

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza	fine
Larghezza	50 mm
Altezza	20 mm
Lunghezza	80 mm
Attributo del nome del prodotto	80×50×20 mm
Tipo di prodotto	Blocchetto per levigare

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	limitatamente adatto		
Pietra	idoneo		
Vernice	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		