



Giravite con impronta a croce Pozidriv con cappuccio a percussione, Dimensione dell'intaglio a croce: 3



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 668305 3 |
| GTIN | 4013288017796 |
| Classe articolo | 63H |

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con **zone morbide integrate** (ad eccezione della Dim. 4) e **cappuccio a percussione**. **Lama esagonale**, in acciaio speciale resistente agli urti, **passante**, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunito.

per \varnothing viti: 5,3 – 7,2 mm

Lunghezza lame: 150 mm

Lunghezza complessiva: 262 mm

Esagono di manovra: 13 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---|
| Esagono di manovra | 13 mm |
| Dim. dell'impronta a croce | 3 |
| Lunghezza lame | 150 mm |
| Lunghezza complessiva | 262 mm |
| per \varnothing viti | 5,3 – 7,2 mm |
| Denominazione originale prodotto | 918 SPZ |
| Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
| Cappuccio a percussione | sì |
| Tipo di prodotto | Giravite |

