



Giravite dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3, ESD, Coppia massima: 500cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659917 500
GTIN	7610733269471
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con **mani bagnate o sporche di olio**. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).

Indicati per ESD.

Impostazione della coppia desiderata mediante apposita rotella sull'estremità dell'impugnatura. La posizione di arresto evita le manipolazioni indesiderate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco.

Portabit con magnete per l'alloggiamento di bit C 6,3.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Attacchi per bit	D 6,3
Precisione di misura della coppia	±6 %
Campo di coppia	100 - 500 cNm

Coppia massima	500 cNm
Display	analogico
Campo di coppia	1 - 5 Nm
Divisione della scala, 1 tacca =	10 cNm
Metodo di misura	Coppia
Feedback	"attivazione"
Risoluzione	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Peso	119 g
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Lunghezza complessiva L	144 mm
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Denominazione originale prodotto	MecaTorque ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Coppia, fissa	no
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Rapporto di taratura Giraviti dinamometrico Coppia massima 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti
dinamometrici "TST" Coppia max. 10 Nm

654300 10