



## Giravite con impronta a croce Pozidriv con cappuccio a percussione, Dimensione dell'intaglio a croce: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668305 1
GTIN	4013288017772
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Impugnatura Kraftform** in plastica resistente agli urti con **zone morbide integrate** (ad eccezione della Dim. 4) e **cappuccio a percussione**. **Lama esagonale**, in acciaio speciale resistente agli urti, **passante**, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunito.

per  $\varnothing$  viti: 2,1 – 3 mm

Lunghezza lame: 80 mm

Lunghezza complessiva: 178 mm

Esagono di manovra: 8 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza lame	80 mm
Lunghezza complessiva	178 mm
Esagono di manovra	8 mm
per $\varnothing$ viti	2,1 – 3 mm
Dim. dell'impronta a croce	1
Denominazione originale prodotto	918 SPZ
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Cappuccio a percussione	sì
Tipo di prodotto	Giravite

