



## Giravite dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili, ESD, Coppia massima: 200cNm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659918 200
GTIN	7610733269440
Classe articolo	63D

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Impugnatura robusta** con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con **mani bagnate o sporche di olio**. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).

Impostazione della coppia desiderata mediante apposita rotella sull'estremità dell'impugnatura. La posizione di arresto evita le manipolazioni indesiderate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco.

**Indicati per ESD.** Per l'alloggiamento di lame intercambiabili da 6 mm (n. art. 659920 – 659928).

#### Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

### Descrizione tecnica

Precisione di misura della coppia	±6 %
Lame intercambiabili adatte	6 mm
Divisione della scala, 1 tacca =	5 cNm

Coppia massima	200 cNm
Display	analogico
Campo di coppia	0,4 - 2 Nm
Campo di coppia	40 - 200 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Risoluzione	Nm
Feedback	"attivazione"
Tipo di collegamento	Lama intercambiabile
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Lunghezza complessiva L	124 mm
Metodo di misura	Coppia
Peso	97 g
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Denominazione originale prodotto	MecaTorque ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Coppia, fissa	no
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Servizi

Rapporto di taratura Giraviti dinamometrico Coppia massima 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

---

## Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti  
dinamometrici "TST" Coppia max. 10 Nm

654300 10

Strumento di controllo elettronico per giraviti  
dinamometrici "TST" Coppia max. 2 Nm

654300 2