



Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Esagono: 1,27mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627633 1,27
GTIN	7610733255894
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

Descrizione tecnica

Esagono	1,27 mm
Lunghezza complessiva	127 mm
Lunghezza lama	50 mm
Serie	SwissGrip ESD
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cappuccio girevole	no
Testa sferica	sì
Tipo di prodotto	Giravite

