



Micrometro Lettura in pollici, Campo di misura: 0-1 pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420650 0-1
GTIN	4045197882578
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento isolante.

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta. Dotato di frizione. Con tacche e cifre incise di precisione in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim.1-2 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,5 mm
Taratura	B1
Ø Tamburo graduato	18 mm
Lettura	0,0001 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 1 pollici
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100