



## Micrometro Lettura in pollici, Campo di misura: 1-2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420650 1-2
GTIN	4045197882585
Classe articolo	42B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con rivestimento isolante.

**Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.** Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta. Dotato di frizione. Con tacche e cifre incise di precisione in nero, di facile lettura.

#### Fornitura:

A partire da Dim.1-2 inclusa 1 asta di regolazione.

### Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,5 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Lettura	0,0001 pollici
Intervallo di misurazione	1 - 2 pollici
Norma	Norma interna
Taratura	B2
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione  
Campo di misura massima 100 mm

022050 100

Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione  
Campo di misura massima 100 mm

022040 100

---

## Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 1

421150 1