



Micrometro Lettura in pollici, Campo di misura: 2-3pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento isolante.

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta. Dotato di frizione. Con tacche e cifre incise di precisione in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim.1-2 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,5 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Taratura	B2
Taratura	B2
Lettura	0,0001 pollici
Intervallo di misurazione	2 - 3 pollici
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022050 100
---	------------

Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022040 100
--	------------

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 2	421150 2
---	----------