



Micrometro Lettura in pollici, Campo di misura: 3-4pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420650 3-4
GTIN	4045197882707
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento isolante.

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta. Dotato di frizione. Con tacche e cifre incise di precisione in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim.1-2 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Taratura	B2
Ø Tamburo graduato	18 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Lettura	0,0001 pollici
Intervallo di misurazione	3 - 4 pollici
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022040 100
Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 3	421150 3
--	----------