

**Blocchetto di pietra abrasiva Elasto (SiC), Lunghezza × Larghezza: 80X65mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all'acqua e all'olio.

Esecuzione di grande qualità con grana abrasiva al **carburo di silicio puro (SiC)** e legante elastico speciale.

Uso:

Universale per **pulire, lucidare, livellare, opacizzare** e **smerigliare tutti i materiali**.

Nota:

Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne **umentano l'efficacia**.

Descrizione tecnica

Larghezza	65 mm
Altezza	20 mm
Grado di finezza	fine
Lunghezza	80 mm

Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di prodotto	Blocchetto per levigare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	limitatamente adatto		
Pietra	idoneo		
Vernice	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		