



## Lenti di ingrandimento con luce - forma circolare, Ø Lente: 100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	491545 100
GTIN	4045197699169
Classe articolo	42L

### Descrizione

**Esecuzione:**

Lente di ingrandimento con LED SMD di alta qualità per un campo di lavoro illuminato in modo uniforme, senza riflessi né ombre. Immagine nitida e priva di distorsioni. LED di lunga durata (fino a 50.000 h), consumo energetico ridotto. 48 LED SMD. Lente supplementare applicata Ø 22 mm, per ingrandimento 3,5x.

**Fornitura:**

Inclusa copertura lenti, morsetto da tavolo per spessori del piano di 10 – 62 mm (Dim. 100 con base da tavolo).

**Nota:**

La fonte di luce può essere sostituita dal produttore.

### Descrizione tecnica

Ø Lente	100 mm
Ingrandimento (n volte)	1,75
Lunghezza braccio articolato A	140 mm
Ø Testa	180 mm

Lunghezza braccio articolato B	165 mm
Numero di LED	48
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Lente di ingrandimento con luce