

Mitutoyo**Riga graduata, Lunghezza di misura effettiva L0: 200mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	499240 200
GTIN	4946368854151
Classe articolo	44D

Descrizione

Esecuzione:

- **Con sistema di misura ABSolute.**
- **Dopo l'accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.**
- **Montaggio e installazione semplici.**

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per l'esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

Nota:

Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.

Descrizione tecnica

Larghezza	22 mm
Lunghezza complessiva L ₃	378 mm
Lunghezza cavo	3,4 m
Interasse fori L ₂	358 mm

Lunghezza di misura effettiva L_0	200 mm
Percorso massimo testina di misura L_1	220 mm
Precisione di misura (20°)	7 μm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Alimentazione di rete
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Riga ottica

Accessori

Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 2	499356 2
Visualizzatore digitale Numero di assi visualizzati 3	499356 3