



Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 1, Numero di blocchetti di riscontro: 87



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	480450 87
GTIN	4045197208224
Classe articolo	42K

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale invecchiato artificialmente. Temprati (HRC 64 – 66) con bordi leggermente smussati. Superfici di contatto lappate. **Con certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali:** ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta.

Classe di tolleranza 1 come riscontro e azzeratore di calibri.

Contenuto:

cad. 1 pz. con le seguenti dimensioni: 0,5; 1,0 mm

Progressione 0,001: 9 pz. 1,001 – 1,009 mm

Progressione 0,01: 50 pz. 1,01 – 1,5 mm

Progressione 0,5: 17 pz. 2 – 10 mm

Progressione 10,0: 9 pz. 20 – 100 mm

Descrizione tecnica

Numero di blocchetti di riscontro	87
-----------------------------------	----

Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	1
Durezza	64 - 66 HRC
Materiale	acciaio speciale invecchiato
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S17
Tipo di prodotto	Blocchetto di riscontro

Servizi

Certificato DAkkS Set di blocchetti di riscontro in acciaio Contenuto set 87	020860 87
Rapporto di taratura Set di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica Contenuto set 87	020850 87