



## Set di blocchetti pianparalleli Acciaio, classe di tolleranza 1, Contenuto set: 10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	480452 10
GTIN	4045197208255
Classe articolo	42K

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio speciale invecchiato artificialmente. Temprati con bordi leggermente smussati. Superfici di contatto lappate. (HRC 64 – 66) **L'attestato di controllo (certificato di taratura interna) elenca, oltre alle condizioni di collaudo di ogni blocchetto, anche il reale scostamento dalla misura nominale. In questo modo si conosce la misura reale precisa e quella riferita ai campioni del DKD (Laboratorio di Taratura accreditato in Germania) oppure del PTB (Ente federale tedesco per la Tecnica e la Fisica).** Per le tolleranze di lunghezza (fino a 100 mm) vedi n. 480200 – 480300.

Esecuzione come n. art. 480450.

#### Uso:

Per controllare i micrometri secondo le norme VDI / VDE / DGQ 2618, Foglio 10.1. Set di blocchetti Holey non certificabile Dakks/Accredia.

#### Contenuto:

Cad. 1 Dim. (mm): Dim. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0, Ø vetro interferenziale 30 mm: 1 pz.

#### Contenuto:

cad. 1 Dim.: Dim. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm

Vetro interferenziale piano Ø 30 mm: 1 pz.

### Descrizione tecnica

Contenuto set	10
---------------	----

Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	1
Materiale	acciaio speciale invecchiato
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S17
Tipo di prodotto	Calibro di regolazione per micrometri

### Servizi

Certificato DAkkS Set di blocchetti di riscontro in acciaio Contenuto set 10	020860 10
Rapporto di taratura Set di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica Contenuto set 10	020850 10