



## Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 2, Numero di blocchetti di riscontro: 32



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	480500 32
GTIN	4045197208262
Classe articolo	42K

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio speciale invecchiato artificialmente. Temprati (HRC 64 – 66) con bordi leggermente smussati. Superfici di contatto lappate.

#### Con certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali:

ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta.

**Classe di tolleranza 2** per le misure in produzione.

#### Contenuto:

cad. 1 pz. con le seguenti dimensioni: 1,000; 1,005; 50 mm

Progressione 0,01: 10 pz. 1,01 – 1,10 mm

Progressione 0,1: 9 pz. 1,20 – 2,0 mm

Progressione 1,0: 8 pz. 3,0 – 10 mm

Progressione 10,0: 2 pz. 20 – 30 mm

### Descrizione tecnica

Numero di blocchetti di riscontro	32
-----------------------------------	----

Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	2
Durezza	64 - 66 HRC
Materiale	acciaio speciale invecchiato
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S17
Tipo di prodotto	Blocchetto di riscontro

### Servizi

Certificato DAkkS Set di blocchetti di riscontro in acciaio Contenuto set 32	020860 32
Rapporto di taratura Set di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica Contenuto set 32	020850 32