

**Mitutoyo****Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 1, Numero di blocchetti di riscontro: 87****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	480300 87
GTIN	4946368226101
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio speciale di prima scelta. Particolarmente resistente all'usura grazie alla durezza controllata (HV 800). **Esecuzione invecchiata artificialmente e lappata a mano. Bordi leggermente smussati. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali:** ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta.

**Classe di tolleranza 1** utilizzato come riscontro per il controllo dei calibri, per tarare strumenti di misura lineari, nonché per le comuni operazioni di sala metrologica.

**Contenuto:**

Progressione 0,001: 9 pz. 1,001 – 1,009  
Progressione 0,01: 49 pz. 1,01 – 1,49 mm  
Progressione 0,5: 19 pz. 0,5 – 9,5 mm  
Progressione 10,0: 10 pz. 10 – 100 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di blocchetti di riscontro	87
Norma	DIN EN ISO 3650

Classe di tolleranza	1
Durezza	65 - 67 HRC
Materiale	acciaio speciale invecchiato
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S17
Tipo di prodotto	Blocchetto di riscontro

### Servizi

Rapporto di taraturaSet di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica Contenuto set 87	020850 87
Certificato DAkkSSet di blocchetti di riscontro in acciaio Contenuto set 87	020860 87