



## Lima a triangolo piatto, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	511200 100
GTIN	4009215017137
Classe articolo	56B

### Descrizione

#### Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

**Scolpita su tutti i lati; estremità semi-tronca.**

#### Uso:

**Lima di qualità** per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

#### Norma:

**DIN 7261 Form C**

#### Nota:

Varianti di lime con impugnatura disponibili al n. art. 511201.

### Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	100 mm
Larghezza	8,7 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 2 (mezzodolce)
Taglio	2
Tipo di taglio	Mezzodolce
Forma	C
Descrizione della forma	a sezione triangolare, semitronco
Superfici della lima	3
Inclusa impugnatura per lime	no

Norma	DIN 7261
Tipo di prodotto	Lima da officina

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

## Accessori

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519550 100
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 90 mm	519510 90
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 95 mm	519600 95
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519400 100
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
	519400 80

Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 80 mm

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm

576000 100X25