

**Lima piatta, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	510200 100
GTIN	4009215016710
Classe articolo	56B

Descrizione**Esecuzione:**

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

3 lati scolpiti; estremità tronca.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Form A

Nota:

Varianti di lime con impugnatura disponibili al n. art. 510201.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale	12x3 mm
Lunghezza senza codolo	100 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 2 (mezzodolce)
Taglio	2
Tipo di taglio	Mezzodolce
Forma	A
Descrizione della forma	piatta, tronca
Superfici della lima	3
Inclusa impugnatura per lime	no
Norma	DIN 7261

Tipo di prodotto

Lima da officina

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

Accessori

Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519400 100
---	------------

Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 95 mm	519600 95
--	-----------

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 90 mm	519510 90
--	-----------

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519550 100
---	------------

Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 80 mm	519400 80
--	-----------

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
--	--------------

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
---	---------------

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1
115X40 mm

576000 115X40