

**Garant****Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0, Dim. nominale: 1,009mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	481030 1,009
GTIN	4045197208408
Classe articolo	41L

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.

**Classe di tolleranza 0** come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione. **Incluso certificato di collaudo del produttore.**

**Nota:**

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dimensione nominale	1,009 mm
Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	0
Materiale	acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione
Taratura	L2

Tipo di prodotto

Blocchetto di riscontro

**Servizi**Rapporto di taratura Blocchetto in acciaio / ceramica  
Lunghezza max. 100 mm

028060 100

Certificato DAkkSBlocchetto di riscontro in acciaio  
Lunghezza max. 100 mm

028140 100