

Garant**Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0, Dim. nominale: 70mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 481030 70 |
| GTIN | 4045197235183 |
| Classe articolo | 41L |

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.

Classe di tolleranza 0 come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione. **Incluso certificato di collaudo del produttore.**

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|--|
| Dimensione nominale | 70 mm |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Norma | DIN EN ISO 3650 |
| Classe di tolleranza | 0 |
| Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione |
| Taratura | L2 |

Tipo di prodotto

Blocchetto di riscontro

ServiziRapporto di taratura Blocchetto in acciaio / ceramica
Lunghezza max. 100 mm

028060 100

Certificato DAkkSBlocchetto di riscontro in acciaio
Lunghezza max. 100 mm

028140 100