




Lima piatta universale taglio speciale con impugnatura, Lunghezza senza codolo: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	515000 250
GTIN	4009215074680
Classe articolo	56B

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Lima piatta a punta tronca con denti a forma di spatola e largo rompitruciolo con elevata capacità di asportazione del truciolo – le scanalature non si intasano – buona evacuazione dei trucioli.

Facce con taglio speciale, un lato con scanalatura rompitruciolo per elevate prestazioni della lima. Lato posteriore con taglio continuo per lavorazione particolarmente fine della superficie. Lima tronca. Impugnatura in plastica con foro.

Uso:

Lime di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale	25x6,3 mm
Lunghezza senza codolo	250 mm
Tipo di prodotto	Lima universale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Al/Mg	idoneo
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto
Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto
INOX	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo

Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20