

Garant**Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0, Dim. nominale: 75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	481030 75
GTIN	4045197235190
Classe articolo	41L

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.

Classe di tolleranza 0 come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione. **Incluso certificato di collaudo del produttore.**

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dimensione nominale	75 mm
Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	0
Materiale	acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione
Taratura	L2

Tipo di prodotto

Blocchetto di riscontro

ServiziRapporto di taratura Blocchetto in acciaio / ceramica
Lunghezza max. 100 mm

028060 100

Certificato DAkkSBlocchetto di riscontro in acciaio
Lunghezza max. 100 mm

028140 100