

**Garant****Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0, Dim. nominale: 25mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 481030 25     |
| GTIN            | 4045197235138 |
| Classe articolo | 41L           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.

**Classe di tolleranza 0** come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione. **Incluso certificato di collaudo del produttore.**

**Nota:**

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Dimensione nominale     | 25 mm  |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore                       |
| Norma                   | DIN EN ISO 3650  |
| Classe di tolleranza    | 0  |
| Materiale               | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione |
| Taratura                | L2   |

Tipo di prodotto

Blocchetto di riscontro

**Servizi**Rapporto di taratura Blocchetto in acciaio / ceramica  
Lunghezza max. 100 mm

028060 100

Certificato DAkkSBlocchetto di riscontro in acciaio  
Lunghezza max. 100 mm

028140 100