



## Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 1, Dim. nominale: 1,32mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 481050 1,32   |
| GTIN            | 4045197209641 |
| Classe articolo | 42K           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

**Classe di tolleranza 1** utilizzato come riscontro per il controllo dei calibri, per tarare strumenti di misura lineari, nonché per le comuni operazioni di sala metrologica.

Esecuzione come n. art. 480450.

#### Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

|                      |  |
|----------------------|--|
| Dimensione nominale  | 1,32 mm  |
| Norma                | DIN EN ISO 3650  |
| Classe di tolleranza | 1  |
| Materiale            | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Taratura         | L2                      |
| Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |

**Servizi**

|   |            |
|---|------------|
| Rapporto di taratura<br>Blocchetto in acciaio / ceramica<br>Lunghezza max. 100 mm | 028060 100 |
| Certificato DAkkS<br>Blocchetto di riscontro in acciaio<br>Lunghezza max. 100 mm  | 028140 100 |