

**Lima rotonda, Taglio 3 (dolce), Lunghezza senza codolo: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	514300 300
GTIN	4009215017960
Classe articolo	56B

Descrizione**Esecuzione:**

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Form F

Descrizione tecnica

Diametro	12 mm
Lunghezza senza codolo	300 mm
Attributo del nome del prodotto	Taglio 3 (dolce)
Taglio	3
Tipo di taglio	Finitura
Forma	F
Descrizione della forma	tonda
Superfici della lima	scolpito su tutti i lati
Inclusa impugnatura per lime	no
Norma	DIN 7261
Tipo di prodotto	Lima da officina

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1
100X25 mm

576000 100X25

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1
80X20 mm

576000 80X20

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1
115X40 mm

576000 115X40