


## Set di 6 lime diritte in astuccio di lamiera



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	518950
GTIN	2050001029829
Classe articolo	56B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Le lime diritte vengono realizzate con dispositivi automatici di precisione che garantiscono **grandi prestazioni e lunga durata della lima**. I pezzi grezzi vengono tranciati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Le lime diritte garantiscono superfici lisce.

Set di 6 lime diritte con cad. 1 lima diritta piatta a punta, piatta a punta tronca, mezzotonda, tonda, triangolare e quadra. Lunghezza senza codolo 100 mm, taglio 2.  
Con impugnatura di legno duro.

### Descrizione tecnica

Norma	DIN 7283
Numero di lime diritte	6
Tipo di prodotto	Lima dritta

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		

Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto
INOX	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo

## Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25