




Set di 5 lime multiuso in busta avvolgibile taglio 2, con impugnatura in legno, Lunghezza senza codolo: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	517240 200
GTIN	4009215169928
Classe articolo	56B

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in **buste avvolgibili in nylon robuste**. Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato, questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.

Con impugnatura di legno duro.

Taglio 2 = mezzodolce.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Fornitura:

Set di 5 lime (piatta, triangolare, quadrata, mezzotonda e tonda).

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	200 mm
Taglio	2
Norma	DIN 7261

Tipo di prodotto

Lima da officina

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

AccessoriSpazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1
80X20 mm

576000 80X20

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1
100X25 mm

576000 100X25

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1
115X40 mm

576000 115X40