

Garant

Utensile stozzatore di cave, esecuzione lunga Ø DS 25 mm, Larghezza scanalatura da m: 2mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290350 2
GTIN	4045197882691
Classe articolo	29K

Descrizione
Attenzione:

Usare sempre il Ø di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = Ø di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

Descrizione tecnica

Vite	290399 1
Lunghezza utile L_1	34,5 mm
Per larghezza scanalatura m	2 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	7,03 mm
Spostamento centrale L_3	3,65 mm
Ø Gambo	25 mm
Ø Cartuccia D_1	6,5 mm
Passaggio interno per LR	sì

Lunghezza codolo L _s	90 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Accessori

Vite di fissaggio Modello 1	290399 1
-----------------------------	----------