

**Lima per tornio, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	518200 300
GTIN	4009215007541
Classe articolo	56B

**Descrizione****Esecuzione:**

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Queste lime speciali garantiscono la realizzazione di superfici lisce. Le **lime speciali** vengono prodotte con dispositivi di precisione, **grandi prestazioni e lunga durata della lima. 2 Lati scolpiti con taglio (migliore asportazione trucioli).**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza senza codolo	300 mm
Sezione trasversale	30x7 mm
Forma	H
Norma	DIN 7261
Tipo di prodotto	Lima per tornio

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		

Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto
INOX	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	limitatamente adatto

## Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519550 120
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 125 mm	519510 125
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 160 mm	519400 160
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40