

**Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) ZK713T, 20x520 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	558257 120
GTIN	4018875413685
Classe articolo	56V

**Descrizione****Esecuzione:**

**Nastro di tela abrasivo ad elevate prestazioni con zirconio (ZA)** per asportazione maggiore. L'**auto affilatura continua** consente, rispetto al corindone normale, una **durata maggiore** con una **capacità di taglio maggiore** e una qualità superficiale uniforme.

Tessuto T (robusto e flessibile) con **capacità di flessione speciale** per lavori anche a raggio stretto su macchine a conduzione manuale.

**Uso:**

Per la lavorazione di tutti gli **acciai e le leghe di acciaio, la ghisa** e i metalli non ferrosi.

**Nota:**

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

**Descrizione tecnica**

Grana	120
Serie	Dentatura ZK713T
Sigla materiale abrasivo	ZA

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva	20 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	520 mm
Attributo del nome del prodotto	20×520 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto	35-40 m/s	
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	32-38 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	20-25 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	32-38 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	25-30 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	20-25 m/s	H
INOX	idoneo	18-30 m/s	
Ti	idoneo	10-20 m/s	
GG(G)	idoneo	30-45 m/s	K
Legno	idoneo	23-26 m/s	
a secco	idoneo		