



## Set di 5 lime multiuso in busta avvolgibile taglio 3, Lunghezza senza codolo: 250mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 517300 250    |
| GTIN            | 4009215074802 |
| Classe articolo | 56B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in **buste avvolgibili in nylon robuste**. Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato, questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.

Con impugnature in plastica resistente agli urti.

**Taglio 3** = dolce

#### Uso:

**Lima di qualità** per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

#### Fornitura:

**Set di 5 lime (piatta, triangolare, quadrata, mezzotonda e tonda).**

### Descrizione tecnica

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Lunghezza senza codolo | 250 mm   |
| Taglio                 | 3        |
| Norma                  | DIN 7261 |

Tipo di prodotto

Lima da officina

**Dati utente**

|                                  | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg                            | limitatamente adatta |                      |                   |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 60 HRC                 | limitatamente adatto |                      |                   |
| INOX                             | limitatamente adatto |                      |                   |
| GG(G)                            | idoneo               |                      |                   |
| CuZn                             | idoneo               |                      |                   |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                      |                   |
| Legno                            | idoneo               |                      |                   |

**Accessori**Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1  
80X20 mm

576000 80X20

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1  
100X25 mm

576000 100X25

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1  
115X40 mm

576000 115X40