

Lima fresata, piatta a punta tronca, grosso, Lunghezza senza codolo: 300mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	519110 300
GTIN	2050001696205
Classe articolo	56B

Descrizione**Esecuzione:**

Le lime fresate si contraddistinguono per la particolare **affilatura** dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. **Nessun intasamento.**

Piatta, punta tronca, dentatura su 3 lati.

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	300 mm
Sezione trasversale	31×7 mm
Grado di finezza	grosso
Distanza taglienti circa	3 mm
Forma	A
Attributo del nome del prodotto	grosso
Norma	DIN 7264
Per materiale	Metalli dolci e leggeri, materie plastiche, legno, corno, cuoio, ecc.
Tipo di prodotto	Lima fresata

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Al/Mg	idoneo
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto
GG(G)	limitatamente adatto
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo

Accessori

Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519550 120
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 160 mm	519400 160
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 125 mm	519510 125
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120