



Lima piatta per legno, taglio 3 (dolce) piatte, bordi diritti, Lunghezza senza codolo: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	518500 200
GTIN	4009215005448
Classe articolo	56B

Descrizione

Esecuzione:

Qualità speciale, a un taglio, adatte in particolare per ravvivare le lame di acciaio delle seghe per legno. Queste lime garantiscono grandi prestazioni e lunga durata. I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. **Scolpite su tutti i lati.**
Con spigoli vivi.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale	20x4 mm
Lunghezza senza codolo	200 mm
Forma	E
Norma	DIN 7262
Tipo di prodotto	Lime per seghe

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		

Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto
INOX	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	limitatamente adatto

Accessori

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519510 100
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519400 120
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm	519600 110
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519510 110
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519550 110
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20