

Lima fresata, piatta a punta tronca, medio, Lunghezza senza codolo: 250mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	519120 250
GTIN	2050001696229
Classe articolo	56B

Descrizione**Esecuzione:**

Le lime fresate si contraddistinguono per la particolare **affilatura** dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. **Nessun intasamento.**

Piatta, punta tronca, dentatura su 3 lati.

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	250 mm
Sezione trasversale	26x7 mm
Grado di finezza	medio
Distanza taglienti circa	2 mm
Forma	A
Attributo del nome del prodotto	medio
Norma	DIN 7264
Per materiale	Acciaio, fusione di acciaio, rame, ottone, bronzo, ecc.
Tipo di prodotto	Lima fresata

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo

Accessori

Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 120 mm	519550 120
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 125 mm	519510 125
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519510 110
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 110 mm	519550 110
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm	576000 100X25
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm	519600 110
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 140 mm	519400 140
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120