



Fonte di luce fredda a LED (lumen), Modello: F1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492242 F1
GTIN	2050002047051
Classe articolo	49K

Descrizione

Esecuzione:

Potente fonte di luce fredda a luminosità variabile con tecnologia a LED di lunga durata (>30000 h) e a risparmio energetico (5800 K). Corpo in metallo robusto, stabile e stabilmente impilabile. Connettore ESD per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Estrema brillantezza dei punti luminosi. Raffreddamento passivo, silenziosa ed esente da vibrazioni.

Fornitura:

Fonte di luce fredda a LED, cavo ottico doppio a collo di cigno (Ø 4,5 mm, lunghezza 550 mm) con lenti di messa a fuoco. Incluso alimentatore internazionale (100 – 240 V).

Accessori speciali:

Filtro alogeno n. art. 492244 Dim. FILTER, interruttore a pedale n. art. 492244 Dim. SWITCH e trasformatore di sezione n. art. 492244 Dim. LINE.

Nota:

Ulteriori cavi ottici, circoline fessurate, filtri cromatici e accessori disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Peso	0,5 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza simile a quella della luce alogena	100 W
Potenza assorbita	22 W

Temperatura cromatica	5800 K
Larghezza complessiva	110 mm
Altezza complessiva	175 mm
Lunghezza complessiva	196 mm
Intensità di illuminazione	350 lm
Tipo di prodotto	Unità di illuminazione per strumenti di misura

Accessori

Accessori per fonti di luce fredda a LED Modello SWITCH	492244 SWITCH
Accessori per fonti di luce fredda a LED Modello LINE	492244 LINE
Accessori per fonti di luce fredda a LED Modello FILTER	492244 FILTER