



## Fonte di luce fredda a LED (lumen), Modello: F3000



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Classe articolo	49K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente fonte di luce fredda a luminosità variabile con tecnologia a LED di lunga durata (>30000 h) e a risparmio energetico (5800 K). Corpo in metallo robusto, stabile e stabilmente impilabile. Connettore ESD per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Estrema brillantezza dei punti luminosi. Comandabile a distanza mediante interruttore a pedale o USB, ventilatore estremamente silenzioso. Funzionalità Shutter. Possibilità d'uso verticale. Filtro alogeno opzionale per la simulazione della luce alogena da 3500 K.

#### Fornitura:

Fonte di luce fredda a LED, cavo ottico doppio a collo di cigno (Ø 4,5 mm, lunghezza 550 mm) con lenti di messa a fuoco. Incluso cavo di allacciamento UE.

#### Accessori speciali:

Filtro alogeno n. art. 492244 Dim. FILTER, interruttore a pedale n. art. 492244 Dim. SWITCH e trasformatore di sezione n. art. 492244 Dim. LINE.

#### Nota:

Ulteriori cavi ottici, circoline fessurate, filtri cromatici e accessori disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Peso	3,8 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza assorbita	65 W

Potenza simile a quella della luce alogena	> 150 W
Temperatura cromatica	5800 K
Larghezza complessiva	170 mm
Altezza complessiva	98 mm
Lunghezza complessiva	196 mm
Intensità di illuminazione	640 lm
Tipo di prodotto	Unità di illuminazione per strumenti di misura

---

## Accessori

Accessori per fonti di luce fredda a LED Modello FILTER	492244 FILTER
Accessori per fonti di luce fredda a LED Modello LINE	492244 LINE
Accessori per fonti di luce fredda a LED Modello SWITCH	492244 SWITCH