

**Garant****Blocchetto in ceramica Classe di tolleranza 1, Dim. nominale: 7mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 481060 7      |
| GTIN            | 4045197154453 |
| Classe articolo | 41L           |

**Descrizione****Esecuzione:**

In materiale ceramico ovvero purissimo ossido di zirconio ( $ZrO_2$ ). Esecuzione come n. art. 481250. Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

- **Classe di tolleranza 1 utilizzato come riscontro per la produzione e per il controllo di calibri.**

In materiale ceramico purissimo per uso industriale (diossido di zirconio  $ZrO_2$ ).

**Vantaggi:****Ideale per l'uso quotidiano nella produzione:**

- **Inossidabile.**
- **Non è più necessario rimuovere il grasso prima dell'uso.**
- **Non è più necessario ingrassare dopo l'uso.**
- **Insensibile agli urti e ai colpi.**
- **Durezza due volte superiore a quella dell'acciaio.**
- **10 volte più resistente all'usura.**
- **Elevata resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline, agli olii e alle sostanze abrasive.**
- **Amagnetico.**
- **Esente da saldature a freddo.**
- **Conducibilità termica minima.**

**Nota:**

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dimensione nominale  | 7 mm  |
| Norma                | DIN EN ISO 3650   |
| Classe di tolleranza | 1   |
| Materiale            | materiale ceramico:<br>diossido di zirconio (ZrO <sub>2</sub> ) |
| Taratura             | L2  |
| Tipo di prodotto     | Blocchetto di riscontro   |

## Servizi

|   |            |
|---|------------|
| Certificato DAkkSBlocchetto di riscontro in ceramica<br>Lunghezza max. 100 mm | 028150 100 |
| Rapporto di taraturaBlocchetto in acciaio / ceramica<br>Lunghezza max. 100 mm | 028060 100 |