

Garant**Blocchetto in ceramica Classe di tolleranza 1, Dim. nominale: 1,03mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 481060 1,03 |
| GTIN | 4045197154187 |
| Classe articolo | 41L |

Descrizione**Esecuzione:**

In materiale ceramico ovvero purissimo ossido di zirconio (ZrO_2). Esecuzione come n. art. 481250. Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

- **Classe di tolleranza 1 utilizzato come riscontro per la produzione e per il controllo di calibri.**

In materiale ceramico purissimo per uso industriale (diossido di zirconio ZrO_2).

Vantaggi:**Ideale per l'uso quotidiano nella produzione:**

- **Inossidabile.**
- **Non è più necessario rimuovere il grasso prima dell'uso.**
- **Non è più necessario ingrassare dopo l'uso.**
- **Insensibile agli urti e ai colpi.**
- **Durezza due volte superiore a quella dell'acciaio.**
- **10 volte più resistente all'usura.**
- **Elevata resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline, agli olii e alle sostanze abrasive.**
- **Amagnetico.**
- **Esente da saldature a freddo.**
- **Conducibilità termica minima.**

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|---|
| Dimensione nominale | 1,03 mm |
| Norma | DIN EN ISO 3650 |
| Classe di tolleranza | 1 |
| Materiale | materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO ₂) |
| Taratura | L2 |
| Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Rapporto di taratura Blocchetto in acciaio / ceramica Lunghezza max. 100 mm | 028060 100 |
| Certificato DAkkS Blocchetto di riscontro in ceramica Lunghezza max. 100 mm | 028150 100 |