

**Videoendoscopio con sonda flessibile, Ø 5,5 mm, Lunghezza sonda: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	492925 2000
GTIN	4045197511812
Classe articolo	42L

Descrizione**Esecuzione:**

Apparecchio base con display LCD da 3,5 pollici. Modalità zoom (1,5x), acquisizione di immagini e registrazioni video memorizzabili su scheda memoria SD. Uscita USB e AV per la trasmissione dati. Batteria agli ioni di litio (3,7 V) integrata, ricaricabile.

Fornitura:

Valigetta per il trasporto robusta, impermeabile e antipolvere. Scheda memoria SD, alimentatore (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) n. 492958, cavo per la trasmissione dati USB, cavo AV, set di pulizia, batteria agli ioni di litio n. art. 492926.

Inclusi 1 sonda n. art. 492938 Dim. 2000 (IP67), specchio svitabile della sonda n. art. 492950 (70°; 90°; 110°) e magnete.

Descrizione tecnica

Lunghezza	207 mm
Lunghezza sonda	2000 mm
Peso	0,558 kg
Larghezza	118 mm

Profondità di campo messa a fuoco	16 – 60 mm
Risoluzione display	320×240 px
Altezza	38 mm
Risoluzione telecamera	640×480 px
Formato di registrazione	JPEG / AVI (30 fps)
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ø Sonda	5,5 mm
Tipo di prodotto	Endoscopio

Accessori

Adattatore di rete per endoscopio	492958
Sonda endoscopica, flessibile Lunghezza sonda 2000 mm	492940 2000
Sonda endoscopica, flessibile Lunghezza sonda 2000 mm	492938 2000
Sonda endoscopica, semirigida Lunghezza sonda 1000 mm	492936 1000
Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile Lunghezza sonda 1000 mm	492942 1000
Batteria agli ioni di litio	492926
Sonda endoscopica, semirigida Lunghezza sonda 1000 mm	492934 1000