



## Videoendoscopio con display con griglia di misura e sonda flessibile, Ø 5,5 mm, Lunghezza sonda: 2000mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492928 2000
GTIN	4045197565419
Classe articolo	42L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Apparecchio base con display LCD da 3,5 pollici e sonda flessibile lunga 2 m (Ø 5,5 mm, linea di mira 0°). Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile in acciaio legato. Modalità zoom (2×), modalità specchio (mirror). Angolo di apertura immagine 60°, regolazione del contrasto e della luminosità, modalità b/n per un maggiore contrasto delle immagini, acquisizione di immagini e riprese video memorizzabili su scheda memoria SD, uscita USB e AV per la trasmissione di dati e immagini. Sonda con potenti LED allineati a 0° in avanti e LED laterali con linea di mira 90°.

**Modalità LED laterali:** l'uso dello specchio svitabile della sonda (110°) permette di eliminare riflessi disturbanti nell'immagine attraverso l'attivazione dei LED laterali.

**Modalità griglia di misura:** misurazione degli oggetti sullo schermo attraverso la griglia di misura. Dimensioni del campo di misura 20×15 mm.

**Modalità di illuminazione:** tasti di comando per attivare e disattivare lo schiarimento delle immagini. Per l'uso in grandi cavità e/o ambienti molto bui.

**Rotazione dell'immagine:** 90° in senso orario mediante tasto di comando.

#### Uso:

Per esempio per la verifica rapida dei cordoni di saldatura. Gli errori possono essere misurati direttamente durante l'ispezione.

#### Fornitura:

Inclusi 1× sonda n. art. 492940 Dim. 2000 (IP67), valigetta di trasporto, specchio svitabile della sonda (110°), scheda memoria SD, tastatore, cavo USB per la trasmissione dati, set di pulizia e 4 batterie n. art. 081551 Dim. LR6.

## Descrizione tecnica

Altezza	55 mm
Larghezza	123 mm
Lunghezza sonda	2000 mm
Profondità di campo messa a fuoco	16 – 60 mm
Lunghezza	275 mm
Risoluzione display	320×240 px
Peso	0,37 kg
Risoluzione telecamera	640×480 px
Formato di registrazione	JPEG / AVI (30 fps)
Temperatura di esercizio	0 - 60 °C
Numero di batterie contenute	4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ø Sonda	5,5 mm
Tipo di prodotto	Endoscopio

## Accessori

Sonda endoscopica, semirigida Lunghezza sonda 1000 mm	492936 1000
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Sonda endoscopica, flessibile Lunghezza sonda 2000 mm	492940 2000
Sonda endoscopica, inclinabile, flessibile Lunghezza sonda 1000 mm	492942 1000
Sonda endoscopica, semirigida Lunghezza sonda 1000 mm	492934 1000

