



## Lima di precisione, Lunghezza senza codolo mm / Taglio svizzero: 150/3



### Dati di ordinazione

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 520100 150/3 |
| GTIN            | 613548065778 |
| Classe articolo | 53B          |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Lime per meccanica di precisione** soddisfano le massime esigenze in termini di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Acciaio speciale con una durezza di **65-66 HRC**. Sono diverse dalle lime da officina grazie a forme **ben determinate**, angolo di taglio speciale e una maggiore possibilità di scelta dei tagli. Così si ottengono sempre superfici lisce.

**3 Lati scolpiti; estremità tronca.**

### Descrizione tecnica

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Sezione trasversale        | 18,5×4 mm                        |
| Lunghezza senza codolo     | 150 mm                           |
| Conforme al taglio tedesco | 4                                |
| Tipo di prodotto           | Lima per meccanica di precisione |

### Dati utente

|                                  | Idoneità | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idoneo   |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo   |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo   |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo   |                |            |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto |
| INOX             | idoneo               |
| Ti               | limitatamente adatto |
| GG(G)            | idoneo               |
| CuZn             | idoneo               |
| Alluminio, CFRP  | idoneo               |
| Legno            | idoneo               |
| Uni              | limitatamente adatto |

## Accessori

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 100 mm          | 519400 100    |
| Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 95 mm | 519600 95     |
| Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 90 mm             | 519510 90     |
| Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm       | 576000 80X20  |
| Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 100X25 mm      | 576000 100X25 |
| Impugnatura di plastica per lime Lunghezza complessiva 100 mm            | 519550 100    |
| Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm      | 576000 115X40 |
| Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 80 mm           | 519400 80     |