

**Nastro di tela abrasiva, grana ceramica XK870X, 75×2000 mm, Grana: 24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	558410 24
GTIN	4018875391402
Classe articolo	56V

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro di tela abrasiva con grana ceramica (CER) autoaffilante per capacità di asportazione e durata molto elevate. Lo strato aggiuntivo abrasivo (**TOP Size**) assicura una lavorazione a freddo e aumenta le prestazioni di asportazione truciolo.

Tessuto X (robusto) per lavori di rettifica su **macchine stazionarie** con pressione di contatto elevata.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come **acciaio legato, leghe di nichel, cromo**, titanio e alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

Descrizione tecnica

Grana	24
Serie	XK870X

Materiale abrasivo	Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva	75 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	2000 mm
Attributo del nome del prodotto	75x2000 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto	35-40 m/s	
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	32-38 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	20-25 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	32-38 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	25-30 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	20-25 m/s	H
INOX	idoneo	18-30 m/s	
Ti	limitatamente adatto	10-20 m/s	
GG(G)	idoneo	30-45 m/s	K
CuZn	limitatamente adatto	35-45 m/s	N
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		