

**Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 2, Dim. nominale: 1,8mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 481070 1,8 |
| GTIN | 4045197210395 |
| Classe articolo | 42K |

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.

Classe di tolleranza 2, per le misure in produzione.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|--|
| Dimensione nominale | 1,8 mm |
| Norma | DIN EN ISO 3650 |
| Classe di tolleranza | 2 |
| Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione |
| Taratura | L2 |
| Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Rapporto di taratura Blocchetto in acciaio / ceramica Lunghezza max. 100 mm | 028060 100 |
| Certificato DAkkS Blocchetto di riscontro in acciaio Lunghezza max. 100 mm | 028140 100 |