

**Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 2, Dim. nominale: 60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	481070 60
GTIN	4045197210548
Classe articolo	42K

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.

Dim. 0,5 fino a 10 – sezione trasversale = 30×9 mm.

Dim. 11 fino a 500 – sezione trasversale = 35×9 mm.

In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.

Classe di tolleranza 2, per le misure in produzione.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Dimensione nominale	60 mm
Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	2
Materiale	acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione
Taratura	L2
Tipo di prodotto	Blocchetto di riscontro

Servizi

Certificato DAkkSBlocchetto di riscontro in acciaio
Lunghezza max. 100 mm

028140 100

Rapporto di taraturaBlocchetto in acciaio / ceramica
Lunghezza max. 100 mm

028060 100