

**RENISHAW****Tastatore con sfera di rubino lunghezza 10/11 mm, Ø Sfera D: 0,3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	494220 0,3
GTIN	2050000973604
Classe articolo	49F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tastatore con sfera di rubino con filettatura di raccordo M2

**Nota:**

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

**Descrizione tecnica**

Peso	0,3 g
Ø Sfera D	0,3 mm
Lunghezza di lavoro effettiva	2 mm
Ø Gambo S	0,2 mm
Materiale gambo	Metallo duro (HM)
Lunghezza L	10 mm
Filettatura di raccordo	M2
Materiale punta	Rubino
Tipo di prodotto	Tastatori

**Accessori**

Prolunga inserto tastatore Lunghezza 20 mm	494214 20
--	-----------

Kit di pulizia per tastatori	494240
Prolunga inserto tastatore Lunghezza 30 mm	494214 30
Adattatori Modello M3/M2	494218 M3/M2
Portainseriti per tastatori a 5 vie M2 Modello M2/5	494219 M2/5
Prolunga inserto tastatore Lunghezza 40 mm	494214 40
Prolunga inserto tastatore Lunghezza 10 mm	494214 10